

RESUMEN : Sesión 1

Explorador de AccuMark

WEBINAR

GERBER ACCUMARK
TIPS & TRICKS

LECTRA

Versión 15.1

SESIÓN 1

Explorador de AccuMark


- Configurando correctamente su ambiente de trabajo.
- Generación de reportes
- Conversión de archivos de otros sistemas CAD
- Personalización de comandos rápidos

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

GERBER ACCUMARK

Administre desde un solo lugar los datos de AccuMark: Piezas, modelos, Trazos

- Almacene en las diferentes carpetas o BD SQL.
- Crear nuevas tablas de configuración.
- Importar/exportar datos.
- Genere reportes de su información .



ArchivoInicioProcesarAutomatizaciónSalidaInformesVerAyuda

Diseño de Tabla de Patrones

Editor Reglas

Opciones Datos Digit

AccuScan Digit

Orden de Corte

Planificador Batch

Proceso Marcada con Layrule

Generar Marcada

Procesar Marcada

Regenerar Datos Cut

Generar Automarcada

Cola AccuNest

Cloud Nest

Cloud Nest History

WinPlot

YuniquePLM

Utilidades Conversión Datos

Manual Conversión datos

Alteración, Anotación, Block Buffer, Cut, Datos Digit. Almacenados, Límite Extendido, Layrule, Macro, Marcada, Reglas Casado, Modelo, Orden, P-Cutter, P-Layrule-Se

Todas las Carpetas

(C:)

3D-DemoFiles3D-DEMOSBUSO3DCONSISSCOLECCION-001DATA90DEMOMITSAN-REMO-CTASAN-REMO-TOPSIL2000-V9

Biblioteca Imagen (C:)

BUSOTELAS

Papelera

Plotters

Configuración Hardware

Asistente Plotter

Contenidos de BUSO3D en C:

Nombre	Tipo	Tama...	Última Modifica...	Usuario	Creado	Usuario
MARKER2	Marcada	4183	9/7/2022 11:40:...	noh	2/27/2023 ...	noh
MARKER3	Marcada	3420	9/7/2022 11:41:...	noh	2/27/2023 ...	noh
MARKER4	Marcada	5082	9/7/2022 11:41:...	noh	2/27/2023 ...	noh
MARKER11	Marcada	32820	9/8/2022 9:38:1...	noh	2/27/2023 ...	noh
MARKER21	Marcada	3447	9/8/2022 9:38:1...	noh	2/27/2023 ...	noh
556987	Modelo	1183	2/27/2023 6:19:...	JuanCamilo...	5/17/2018 ...	INU
BUSO-MASC	Modelo	1030	2/27/2023 6:18:...	JuanCamilo...	10/1/2020 ...	MNR
BUSO3D	Modelo	13388...	2/27/2023 6:17:...	JuanCamilo...	9/23/2020 ...	MNR
PANTDEPOR-MAS	Modelo	754	10/7/2020 2:24:...	MNR	2/27/2023 ...	MNR
SRM-CTA-PRO	Modelo	705	2/27/2023 6:22:...	JuanCamilo...	3/8/2021 1...	nod
TOP	Modelo	21204	2/27/2023 6:23:...	JuanCamilo...	3/25/2021 ...	MNR
556987-150-1	Orden	412	5/23/2022 8:24:...	noh	2/27/2023 ...	noh
556987-160-1	Orden	412	5/23/2022 8:25:...	noh	2/27/2023 ...	noh
BUSO-MASC-145-1	Orden	481	9/8/2022 9:25:3...	noh	2/27/2023 ...	noh
BUSO-MASC-155-1	Orden	481	9/8/2022 9:26:0...	noh	2/27/2023 ...	noh
BUSO3D-150-1	Orden	476	9/7/2022 11:36:...	noh	2/27/2023 ...	MNR
BUSO3D-150-1234	Orden	495	9/25/2020 8:35:...	MNR	2/27/2023 ...	MNR
BUSO3D-155-1	Orden	476	9/7/2022 11:37:...	noh	2/27/2023 ...	noh
BUSO3D-160-1	Orden	419	5/24/2022 3:14:...	noh	2/27/2023 ...	noh
BUSO3D-165-1	Orden	474	10/9/2020 3:36:...	MNR	2/27/2023 ...	MNR
BUSO3D-170-1	Orden	419	5/24/2022 3:14:...	noh	2/27/2023 ...	noh
BUSO3D-170-1234	Orden	495	9/25/2020 8:37:...	MNR	2/27/2023 ...	MNR
COSTORDER	Orden	358	9/23/2020 10:3...	MNR	2/27/2023 ...	MNR
P-CUTTER	P-Cutter	209	9/23/2020 10:3...	MNR	2/27/2023 ...	MNR

Previo

1 Objeto(s) Seleccionados.

CAP NUM SCRL


16°C
Prac. despejado

Search

ENG
LAA

10:22 PM
2/27/2023

- Personalice la previsualización de los datos.
- Visualizar imagen asignada a la hoja modelo
- Visualizar la información de las piezas
- Identifique cada una de las piezas programadas en el modelo y el tipo de material



GENERACIÓN DE REPORTES

GERBER ACCUMARK

Informe Perímetro Modelo Pieza - C:\BUSO3D\SRM-CTA-PRO - Metric [cm]

Archivo Editar Ver Ayuda

Pieza	Tallas	Código Tejido	Rectas	Curvas	Total	Área	Área Total
CTA-PRO-MAN	XS	1	176,66	31,70	208,37	732,01	1464,02
CTA-PRO-MAN	S	1	181,51	32,44	213,95	769,26	1538,51
CTA-PRO-MAN	M	1	186,36	33,18	219,55	807,23	1614,46
CTA-PRO-MAN	L	1	191,23	33,93	225,17	845,93	1691,86
CTA-PRO-MAN	XL	1	196,12	34,69	230,81	885,37	1770,73
CTA-PRO-MAN	2XL	1	201,01	35,45	236,46	925,53	1851,07
CTA-PRO-MAN	3XL	1	205,92	36,22	242,14	966,43	1932,86
CTA-PRO-MAN	4XL	1	210,84	36,99	247,83	1008,06	2016,12
CTA-PRO-MAN	5XL	1	215,77	37,76	253,53	1050,43	2100,86
Total			1765,42	312,36	2077,81	7990,25	15980,49
CTA-PRO-FRE	XS	1	219,12	67,04	286,16	942,92	1885,84
CTA-PRO-FRE	S	1	206,71	88,28	294,99	1014,63	2029,27
CTA-PRO-FRE	M	1	212,65	91,22	303,87	1088,89	2177,79
CTA-PRO-FRE	L	1	218,60	94,18	312,79	1165,64	2331,28
CTA-PRO-FRE	XL	1	224,58	97,16	321,74	1244,82	2489,65
CTA-PRO-FRE	2XL	1	230,57	100,16	330,73	1326,53	2653,07
CTA-PRO-FRE	3XL	1	225,30	114,45	339,75	1410,69	2821,37
CTA-PRO-FRE	4XL	1	231,05	117,74	348,79	1497,35	2994,70
CTA-PRO-FRE	5XL	1	236,81	121,05	357,85	1586,51	3173,02
Total			2005,39	891,28	2896,67	11277,98	22555,99
CTA-PRO-ESP	XS	1	31,47	155,42	186,90	2107,41	2107,41
CTA-PRO-ESP	S	1	32,75	160,67	193,43	2270,37	2270,37
CTA-PRO-ESP	M	1	34,04	165,93	199,98	2438,70	2438,70
CTA-PRO-ESP	L	1	35,33	171,18	206,51	2602,15	2602,15
CTA-PRO-ESP	XL	1	36,62	176,43	213,05	2765,60	2765,60
CTA-PRO-ESP	2XL	1	37,91	181,68	219,59	2929,05	2929,05
CTA-PRO-ESP	3XL	1	39,20	186,93	226,13	3092,50	3092,50
CTA-PRO-ESP	4XL	1	40,49	192,18	232,67	3255,95	3255,95
CTA-PRO-ESP	5XL	1	41,78	197,43	239,21	3419,40	3419,40
Total			355,33	1812,12	2167,45	24107,41	24107,41

Listo
Plotter

AccuMark Marker Informe [DEFAULT] - C:\BUSO3D - Metric [cm]

Inicio

Configuración Imprimir Vista Preliminar Generar CSV Editar Previo Próximo Entorno Usuario

Salida Configuración

☒ Considere el método de Extendido

Rendimiento por Paquete de Deshechos [cm] 0,00 Configuración DEFAULT

Nombre	Talla [B]	Hora Última Modificación	Última Modificación Por	Hora Creación	Creado Por	Tiempo modificado anterior	Modificado Previamente
BUSO-MASC-145-1	43689,00	8/09/2022 9:26 a. m.	noh	27/02/2023 6:12 p. m.	noh	8/09/2022 9:25 a. m.	noh
BUSO-MASC-145-1	43689,00	8/09/2022 9:26 a. m.	noh	27/02/2023 6:12 p. m.	noh	8/09/2022 9:25 a. m.	noh
BUSO-MASC-145-1	43689,00	8/09/2022 9:26 a. m.	noh	27/02/2023 6:12 p. m.	noh	8/09/2022 9:25 a. m.	noh
BUSO-MASC-145-1	43689,00	8/09/2022 9:26 a. m.	noh	27/02/2023 6:12 p. m.	noh	8/09/2022 9:25 a. m.	noh
BUSO-MASC-145-1	43689,00	8/09/2022 9:26 a. m.	noh	27/02/2023 6:12 p. m.	noh	8/09/2022 9:25 a. m.	noh
BUSO-MASC-145-1	43689,00	8/09/2022 9:26 a. m.	noh	27/02/2023 6:12 p. m.	noh	8/09/2022 9:25 a. m.	noh
BUSO-MASC-145-1	43689,00	8/09/2022 9:26 a. m.	noh	27/02/2023 6:12 p. m.	noh	8/09/2022 9:25 a. m.	noh

CONVERSIÓN DE ARCHIVOS

GERBER ACCUMARK

Importe y/o exporte archivos de otros sistemas CAD

Extensión

DATA CONVERSION UTILITY - IMPORT TO ACCUMARK

File

Edit

Process

View

Help

DIRECTION

↓

↑

ACTIONS

All

SETTINGS

RESULTS

☒ Overwrite Existing Data

	STATUS	FILE TYPE	SOURCE PATH	SOURCE FILE NAME	DESTINATION STORAGE AREA	NOTCH TABLE	
☐	1	ASTM/AAMA (*.dxf)	C:				
☐							

ASTM/AAMA (*.dxf)

TIIP DXF (*.dxf)

ASTM/AAMA Rule Table (*.rul)

Estándar DXF (*.dxf)

IGES (*.igs)

Archivo Assyst (*.*)

Investrónica Diseño (*.*)

Lectra Design (*.mdl)

Assyst Marker (*.*)

Investronica Marker (*.*)

0 Incomplete



0 Errors

0 Warnings


0 Success

CONFIGURE COLOR, PRESENTACIÓN PANTALLA Y COMMANDOS.

GERBER ACCUMARK



EXPORTE E IMPORTE SU CONFIGURACIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DESEADA



Discover all our Live or Replay events and refine your search by selecting a filter and criteria

ALL
 FASHION
 AUTOMOTIVE
 FURNITURE

Associated product

Spanish

Event type



FEBRUARY 28, 2023
 WEBINAR

AccuMark Tips & Tricks -
Español

Spanish



SEPTEMBER 6, 2022
 REPLAY

Optimización de procesos y
ahorro de costos y material con
Lectra
In Mexico

Spanish



JUNE 10, 2022
 REPLAY

Impulsa tus ventas: Planifica la
colección perfecta gracias a la IA

Spanish



MARCH 30, 2022
 REPLAY

Gestiona y desarrolla tus
colecciones de forma digital con
Kubix Link: PLM, PIM,...
In Mexico

Spanish

En Junio de 2021, Lectra adquirió Gerber Technology.

Las dos empresas comparten una cultura común de innovación tecnológica, excelencia y compromiso con el éxito del cliente.

Al unir fuerzas, Lectra y Gerber Technology consolidarán sus respectivos recursos para acelerar el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas en beneficios de su base de clientes mundial conjunta.

LECTRA 50 YEARS

SINCE 1973